

近づけ！水で！
安全な生活へ！！

LIMITED

LES mini



電話一本
日本全国 即メンテナンス
全国【札幌】【仙台】【東京】【名古屋】【金沢】【大阪】【広島】【福岡】
の8拠点及び全国販売店との連携で**365日即対応**いたします。

省スペース型 電解水生成装置 **LES mini**

電解水を もっと身近に。

洗浄の『アルカリ性電解水』、
除菌・消臭の『酸性電解水』。
二つの電解水が生成出来る装置
がコンパクトな壁掛け対応に。
ハンドセンサーによる注出なので
ノータッチで衛生的。今まで
難しいと思われた場所にも設置
できるようになりました。電解水が、
より身近になり様々なシーン
での活用が期待できます。



こんなシーンに最適です。

飲食店

厨房や店内の簡単除菌・清掃時間短縮

幼稚園

施設や遊具などの衛生管理上の安全確保

老人福祉施設

施設の除菌や臭い対策・衛生管理上の安全確保



その他こんな場所でも

- 温浴施設
- オフィス
- 施設清掃業
- 運送業(コンテナ清掃)
- タクシー・レンタカーの車内等

小型で場所を選ばないから様々な場所で活用が期待できます。

壁掛けに対応した驚きの省スペース設計

設置例: 使用用途にあわせて必要な機器を選べます。



※既存の設備や機器と組み合わせて使用出来ます。組み合わせる機器は弊社指定の機器または同等である必要があります。※設置には事前調査が必要となります。設置現場によっては壁の補強工事等が必要な場合がございます。

| 製品仕様 | | | |
|---|---|----------|---|
| 型 式 | LES-mini | 排 水 | 背圧がかからないこと |
| 電 源 | AC100V 50/60Hz | 電 解 水 pH | 酸性電解水: 約3.0~5.0, アルカリ性電解水: 約10.5以上 (原水の水質・水温等により異なる場合あり) |
| 消 費 電 力 | 定格消費電力: 417W | 有効塩素濃度 | 20~60mg/kg (原水の水質・水温等により異なる場合あり) |
| 待 機 電 力 | 25W | 生 成 量 | 酸性電解水: 最大約2.5L/min, アルカリ性電解水: 最大約2.5L/min (原水水圧等により異なる場合あり) |
| 本 体 寸 法 | W313(350)×D162(193)×H500(531)mm ※()内は突起部を含んだ最大寸法です | 使用量目安 | 最大2,000L/日 ^{※1} (値は酸・アルカリの合計流量。軟水機仕様・原水硬度・水圧・水温等により異なる場合あり) ※1 原水硬度: 44.6mg/L・標準仕様時において軟水機MK-Sn4αNを使用した際の値 |
| 重 量 | 乾燥重量/約15kg | 使用温度範囲 | 周囲温度5℃~35℃ (使用水温目安: 10℃~30℃ 規定周囲温度以上の原水は通水しないこと) |
| 給 水 | 上水道 (給水圧0.2~0.75MPa) ※ただし軟水化した上水道水に限る | 設置場所 | 屋内仕様 (壁掛け式、要排気設備、凍結・結露しない場所であること) 腐食ガスが発生する場所に設置しないでください。電気部品等が腐食し不具合発生の原因となります。 |
| <p>※硬度等、詳細な現場確認事項があります。 ※電解水の水質などは水道水の水質や周辺環境等により変化致します。 ※排水先は、下水もしくは浄化槽に排水してください。 ※装置からの排水及び使用した電解水廃水は設置、使用状況によっては中和処理が必要な場合があります。</p> | | | |
| 本体同梱品 | 壁掛け金具セット、線口固定プラグ、チューブポンプ用ヒューズ、取水用φ8チューブ、取水用ジャバラホース、塩水フィルターセット、給水ホース、減圧弁、フィルターハウジング、糸巻きフィルター、フレキチューブ、ニップル一式、片ナットベンリーカンチーフズ、軟水機検水用コック、軟水機検水用ブレードホース | | |
| 設置時別送品 | 電解槽、サンソルト25kg入り、pH試験紙、残留塩素試験紙 | | |

※デザイン・仕様・価格は品質向上のため予告なく変更する場合がございます。 ※このカタログの記載内容は2020年7月30日のものです。